

KAPPA LOAD

9650FTP300P64 CL97

EAN 4031582314281
Bestelnummer 00830240



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa load
Type	Wielen
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	2400 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	2000 kg
Statisch draagvermogen	4000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	355 mm
Totale breedte	140 mm
Totaal gewicht	21,33 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	300 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Breedte wielkern	80 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Zwenklager	Rollager
Kleur	Zink-ijzer (transparant)
Offset	76 mm
Zwenk radius	230 mm
Draaicirkel	460 mm
	✓
Diameter koepel	140 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	175 mm
Breedte plaat	140 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	140 mm
Diameter plaatgat	15 mm

KAPPA LOAD

9650FTP300P64 CL97

EAN 4031582314281
Bestelnummer 00830240



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

