

# DURATECH

TOP 085X85-Ø20 HL85

EAN 4031582331219

Objednávací číslo 00832615



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	800 kg
Nosnost 6 km/h	640 kg
Statická Nosnost	1600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,566 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	85 mm
Šířka Běhoun	85 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	85 mm
Šířka středu kola	85 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D
Typ ložiska	6204

# DURATECH

TOP 085X85-Ø20 HL85

EAN 4031582331219

Objednáací číslo 00832615



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

