

ELASTECH

IFP 200X50-Ø20

EAN 4031582319835
Номер замовлення 00805063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Еластична шина, без маркування, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Сірий / не маркування
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	60 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	68 Прибережна A

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ●
Шум руху	● ● ● ● ●
Атриція	● ● ● ● ●
Стійкість до корозії	● ● ● ● ●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Elastech
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	450 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	360 kg
Статичний Вантажопідйомність	900 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна вага	1,9 kg

ELASTECH

IFP 200X50-Ø20

EAN 4031582319835

Номер замовлення 00805063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

