

ZETA

4688TOP125P63

EAN 4031582308310
订单号 00803613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Zeta
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	700 kg
6 公里/小时的载重	560 kg
静态载重	1400 kg
温度范围 (最低)	-30 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总高	164 mm
总宽度	117 mm
总重量	1.926 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺，重
胎面材料	与轮子体相同
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

支架

材料	钢板，非常重
支架形状	宽，加强的
颜色	蓝色钝化

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	117 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

