INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

AVIANA

5976UAE075P54 light 7001 bk+washer

EAN 4031582396638



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●●○
Korozijas izturīgs	●●●●●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Aviana
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	102 mm
Kopējais platums	69 mm
Kopējais svars	0,37 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Ofsets	28 mm
Pagrieziena rādiuss	68,5 mm
Grozāms savienojums	137 mm
Kupola diametrs	54 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetto a coni di sfere, Inossidabile
Ritenis krāsa	Pelēks šīferis (RAL7015)
Diametrs	75 mm
Protektora platums	25 mm
Korpusa platums	25 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne ar bremžu elementiem
Plāksnes garums	70 mm
Plāksnes platums	55 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	51 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	41 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	51 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	57 mm
Plāksnes atveres diametrs	5,5 mm

«Red Dot» dizaina balva

«German Design» balva

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AVIANA


5976UAE075P54 light 7001 bk+washer

EAN 4031582396638

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkta rasējumi





«Red Dot» dizaina balva

«German Design» balva

© Copyright 2026 TENTE International GmbH