ALPHA STAINLESS

8478UFD100P62

EAN 4031582347128

Numéro de commande 00025521



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha stainless
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	128 mm
Largeur totale	85 mm
Poids	0.57 kg

ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	34 mm
Largeur du corps de roue	34 mm

RACCORD

Longueur de la platine	100 mm
Largeur de la platine	85 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	60 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8478UFD100P62


EAN 4031582347128

Numéro de commande 00035521

Dessins du produit







© Copyright 2026 TENTE International GmbH