



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Lumina
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
전기 전도성	예
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	80 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	54 mm
전체 너비	55 mm
전체 체중	0.14 kg

하우징

주택 자재	아연-다이-캐스팅 / 알루미늄
Fork 외형	트윈 휠 하우징, 닫힘
스위블 베어링	스템, 회전
회전 반경	51 mm
회전 간섭	102 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질	열가소성 고무, 전기 전도성
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	50 mm
트레드 폭	10 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

피팅

피팅 유형	B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경	8 mm

LUMINA

6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334

주문 번호 00078776

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

