

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Basetech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	35 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	70 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,01 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Siklócsapágó távtartóval
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	38 mm
Futófelület szélessége	20 mm
Tengely furat átmérője	6 mm
Kerékagy hossza	21,5 mm
Test szélessége	20 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Rendelési szám 00050767
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

