

MAXTECH

PNR400x90-Ø10 HL129 yellow with axle

EAN 4031582438192



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	400 mm
Largeur du bandage	90 mm
Diamètre de l'alésage	10 mm
Longueur de moyeu	129 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 3 km/h	145 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	290 kg
Poids	3 kg

Product Drawings

