

NOVATECH

ETX085x80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Krāvnese pie 3 km/h	800 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnese	1600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C

RITENIS

Korpusa materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Sigillato
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	85 mm
Protektora platums	80 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	85 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Blīvējuma veids	B
Piemērots	linde

