ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

ALPHA STAINLESS

8478BOG080P62

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●○○○
Привличане	●●●●●
Устойчив на корозия	●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha stainless
Тип	Фиксиран Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	100 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Да
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	280 °C
Обща височина	108 mm
Обща ширина	85 mm
Общо тегло	0.46 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Неръждаемост стомана, тежка
Форма Вилица	Обхват
Цвят	Неръждаемост стомана

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Пластмаса термосет, топлоустойчив
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Суха носеща храст
Ос	Завинтен с гайка
Цвят Резба	Черно
Цвят на Колело	Черно
Диаметър	80 mm
Ширина на Резба	35 mm
Ширина на тялото	35 mm
Твърдост на Резба (D)	90 бряг D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	100 mm
Ширина на плаката	85 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	60 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Диаметър на отвора на плаката	9 mm


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS

8478BOG080P62

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта





© Copyright 2026 TENTE International GmbH