

# LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 23 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 78 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 156 mm |
| Diamètre du dôme        | 30 mm  |

## ROUE

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Diamètre           | 75 mm |
| Largeur du bandage | 15 mm |

## RACCORD

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Diamètre du trou central | 8 mm |
|--------------------------|------|

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Nom du produit                  | Linea low height |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 90 kg            |
| Conducteur d'électricité        | no               |
| Inoxydable                      | no               |
| Capacité de charge statique     | 180 kg           |
| Plage de température (minimale) | -10 °C           |
| Plage de température (maximale) | 40 °C            |
| Hauteur                         | 78 mm            |
| Largeur totale                  | 58 mm            |
| Poids                           | 0.25 kg          |



# LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

