



L'image peut différer du produit d'origine

#### PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

#### ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Zeta                                         |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage directionnel |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport            |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 500 kg                                       |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 400 kg                                       |
| Conducteur électrique           | Non                                          |
| Inoxydable                      | Non                                          |
| Statique Capacité de charge     | 1000 kg                                      |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                       |
| Plage de température (maximale) | 85 °C                                        |
| Hauteur                         | 240 mm                                       |
| Poids global                    | 4.01 kg                                      |

#### CHAPE

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, très lourde                      |
| Forme Chape             | Galbé, Renforcé                                |
| Pivot                   | Deux courses de billes, Renforcé ou Inoxydable |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu                                    |
| Déport                  | 55 mm                                          |
| Diamètre d'encombrement | 230 mm                                         |

#### ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide                       |
| Bandage               | Polyuréthane, Injecté           |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Axe                   | Vissé avec écrou                |
| Pare-fils             | Avec protège-filet              |
| Diamètre              | 200 mm                          |
| Largeur du Bandage    | 50 mm                           |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A                      |

#### RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 137 mm               |
| Largeur de plaque                     | 105 mm               |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 105 mm               |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 75 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 80 mm                |
| Diamètre du trou de la plaque         | 11 mm                |

# ZETA

4681UAP200P63 XL

EAN 4031582399936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

