

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884

Pasūtījuma numurs 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja



Kustības troksnis



Nodilums



Korozijas izturīgs



PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Duratech heat

Korpusa tips Ritenis

Standarta EN12530 - Ierīču atbalsta riteni

Kravnesība pie 3 km/h 50 kg

Nerūsējošais ✓

Statiskā kravnesība 100 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -40 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 134 °C

Kopējais svars 0,084 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Termoplastiska sintētika, karstumizturīgs
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Bussola a secco
Ritenis krāsa	Melns
Diametrs	75 mm
Protektora platums	25 mm
Ass atveres diametrs	8 mm
Rumbas garums	27 mm
Korpusa platums	25 mm
Protektora cietība (D)	80 Krasts D

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884

Pasūtījuma numurs 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

