

LUMINA

A520POI050L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317312

Номер на поръчката 00073005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Име на продукта | Lumina |
| Тип корпус | Въртящ се Колело |
| Стандартен | EN12528 – мебелни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 40 kg |
| Статичен Товароносимост | 80 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 56 mm |
| Обща ширина | 54 mm |
| Общо тегло | 0,054 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Плъзгащ лагер със Разделител тръба |
| Ос | Навлязъл |
| Цвят Резба | Графитно черно (RAL9011) |
| Цвят на Колело | Графитно черно (RAL9011) |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 50 mm |
| Ширина на Резба | 7 mm |
| Ширина на тялото | 7 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 65 Бръснач D |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Материал | Полипропилен |
| Форма Вилица | Корпус на две КолелоВилкакупол |
| Въртящ се лагер | Щифт, завъртане |
| Изместване | 20 mm |
| Радиус на завъртане | 52 mm |
| Интерференция при завъртане | 104 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Тип на фитинга | Сляп отвор за фитинг B10 |
| Диаметър на отворите Болт | 8 mm |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

LUMINA

A520POI050L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317312

Номер на поръчката 00073005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

