

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	○ ○ ○ ○ ○
Hałas ruchowy	○ ○ ○ ○ ○
Odejście	○ ○ ○ ○ ○
Odporność na korozję	○ ○ ○ ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Footmaster
Typ	Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h	630 kg
Przewodzący prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	90 °C
Wysokość całkowita	215 mm
Szerokość całkowita	141 mm
Waga całkowita	15,19 kg

OBUDOWA

Wysięg	35 mm
Promień działania koła	115 mm
Zasięg działania koła	230 mm
Średnica kopuły	128 mm

KOŁO

Łożysko	Nieobrobione Piasta
Średnica	150 mm
Szerokość Bieżnia	35 mm
Szerokość korpusu	35 mm

MOCOWANIE

Długość płytki	145 mm
Szerokość płytki	145 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	120 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	120 mm
Średnica otworu płytki	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188

Numer zamówienia 00800111
Rysunki produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

