

NOVATECH

ETX082X70-Ø17 HL75-B

EAN 4031582331936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь, залізо
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлтий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	82 mm
Протектор	70 mm
Діаметр отвору Вісь	17 mm
Довжина хаба	75 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Тип підшипника	6303
Тип герметизації	B
Підходить для	jungheinrich_mic

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Тип корпусу	Колесо
Обвантажопідйомність 3 км/год	700 kg
Статичний Вантажопідйомність	1400 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	1,004 kg

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

