

# DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |             |
|--------|-------------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 제품명            | Duratech        |
| 하우징 유형         | 휠               |
| 표준             | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 300 kg          |
| 전기 전도성         | 아니요             |
| 스테인리스          | 아니요             |
| 정지 중 하중용량      | 600 kg          |
| 온도 범위(최소)      | -25 °C          |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C           |
| 전체 체중          | 0.27 kg         |

## 휠

|            |            |
|------------|------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드      |
| 트레드 재질     | 휠 차체와 동일   |
| 베어링        | 롤러 베어링     |
| 휠 색상       | 내추럴 화이트    |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음   |
| 직경         | 125 mm     |
| 트레드 폭      | 40 mm      |
| 차축 홀 직경    | 12 mm      |
| 허브 길이      | 48.4 mm    |
| 차체 너비      | 40 mm      |
| 트레드의 경도(D) | 75 Shore D |

