

PURETECH

DIK 100x32-Ø8,1

EAN 4031582070156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	80 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	160 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	0,44 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Csapágó	Kúpos golyóscsapágó
Kerék színe	Kék passzívált
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Tengely furat átmérője	8 mm
Kerékagy hossza	36 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

PURETECH

DIK 100x32-Ø8,1

EAN 4031582070156

Rendelési szám 00000161
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

