

ALPHA

3470UER125P30-13

EAN 4031582304329
Broj porudžbine 00003500

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●●●

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda | Alpha |
| Tip | Okretanje Tocak |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 160 kg |
| Statički Nosivost | 320 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C |
| Sveukupna visina | 155 mm |
| Ukupna težina | 1,05 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Materijal za telo | poliamid |
| | mekan |
| materijal omotaca | Elastična guma, crna, vulkanizovana |
| Nošenje | kotrljajući lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| štitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 125 mm |
| Širina omotac | 40 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 64 Šešelj A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|---------------------|
| Materijal | Čelični list, težak |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| ofset | 40 mm |
| okretni radijus | 102,5 mm |
| Otpor okretanju | 205 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---------------------|----------------|
| Tip uklapanja | otvor za vijak |
| dimenzija rupa sraf | 13 mm |

ALPHA

3470UER125P30-13

EAN 4031582304329
Broj porudžbine 00003500



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

