

# AGILA STAINLESS

7470XSC125P30-13

EAN 4031582350418



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Agila stainless

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 100 kg

Conducció elèctrica ✓

Inoxidable ✓

Tracidad de carga estàtica 200 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 160 mm

Pes total 0,757 kg

## RODA

Material corporal Poliamida, conducció elèctrica

Material de la banda de rodadura Poliuretà, Injectat, conductor elèctric

El Bearing Rodament de boles de precisió Inoxidable

Protectors de fil Amb la guardaespallles

Diametralització 125 mm

Banda de rodadura ample 32 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 91 Shore A

## SUPORT

Material Inoxidable, mitjà

Forquilla Forma Ample

Scamiento giratorio Dues curses de ball

Desplaçament 41 mm

Scio de giro 103,5 mm

Sterferencia de giro 207 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting Forat per a cargol

Pern Diàmetre del forat 13 mm

Col·lecció Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.

# AGILA STAINLESS

7470XSC125P30-13

EAN 4031582350418



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

