

GALEA STAINLESS

5080YGC125R05-22X40

EAN 4031582355765
Bestelnummer 00772118

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Galea stainless
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	✓
Roestvrij	✓
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	162 mm
Totale breedte	65 mm
Totaal gewicht	0,639 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Lager	Precisiekogellager, roestvrij
Kleur loopvlak	Verkeersgrijs A (RAL7042)
Kleur Wiel	Verkeersgrijs A (RAL7042)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Breedte wielkern	30 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	90 Shore A

VORK

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Kleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Offset	40 mm
Zwenk radius	95 mm
Uitzwenking	190 mm
Diameter koepel	59 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Vaste Stift, rond
Diameter Bout	22 mm
Lengte Bout	40 mm

GALEA STAINLESS

5080YGC125R05-22X40

EAN 4031582355765
Bestelnummer 00772118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

