

PLATE

P10-40x17 / 8

EAN 4031582320114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Montážní deska
Typ	Příslušenství
Nosnost 3 km/h	40 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	80 kg
Celková výška	8 mm
Celková hmotnost	0,04 kg

MONTÁŽ

Typ uchycení	Přírubový čep s Plát ve tvaru U
Délka plotny	40 mm
Šířka plotny	17 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	32 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	32 mm
Průměr otvoru plotny	4 mm