

NOVATECH

ETP 080X34-Ø12 HL32

EAN 4031582329353

Numéro de commande 00806830



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	80 mm
Largeur du Bandage	34 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	32 mm
Largeur du corps	34 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D
Type de roulement	6201

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Capacité de charge à 6 km/h	160 kg
Statique Capacité de charge	400 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0,547 kg

NOVATECH

ETP 080X34-Ø12 HL32

EAN 4031582329353

Numéro de commande 00806830



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

