

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Número de pedido 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ○ ○ ○ ○ ○

Ruido de movimiento ○ ○ ○ ○ ○

Desgaste ○ ○ ○ ○ ○

Resistencia a la corrosión ○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Footmaster

Tipo Rueda giratoria Rueda

Capacidad de carga a 3 km/h 630 kg

Rango de temperatura (mínimo) -10 °C

Rango de temperatura (máximo) 90 °C

Altura total 200 mm

Ancho total 155 mm

Peso total 14,68 kg

ARO

Cojinete	Sin mecanizar Cubo
Diámetro	150 mm
Ancho de Banda de rodadura	40 mm
Anchura del cuerpo	40 mm

SOPORTE

Desplazamiento	35 mm
Radio de giro	123 mm
Interferencia de giro	246 mm
Diámetro del domo	130 mm

AJUSTE

Longitud de la placa	145 mm
Anchura de la placa	145 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	120 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	120 mm
Diámetro del orificio de la placa	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Número de pedido 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

