

INTEGRAL TWIN

2940USX125R05-32

EAN 4031582341485



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●●●

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Integral twin
Tipo	Ruota girevole
Standard	simili EN12531 - Ruote dei letti ospedalieri
Portata a 3 km/h	125 kg
Portata a 4 km/h	125 kg
Elettricamente conduttivo	✓
Portata statica	250 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-30 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	150 mm
Larghezza complessiva	60 mm
Peso complessivo	1,308 kg

Certificazione **Premio tedesco** per il Design **Testato e monitorato da TÜV Süd** **Premio Red Dot** Design



RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Parafili	Con parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	12 mm
Durezza del Battistrada (D)	40 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Cuscinetti a sfere di precisione
Disassamento	37,5 mm
Raggio di piroettamento	100 mm
Ingombro di piroettamento	200 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno solido, tondo
Diametro bullone	32 mm
Lunghezza bullone	45 mm
Suggerimento	Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Lavabile secondo AK-BWA

INTEGRAL TWIN

2940USX125R05-32

EAN 4031582341485



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI



Premio tedesco
per il
Design



Premio Red Dot
Design