

ALPHA

3478DPR200P63

EAN 4031582439175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette fixe
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	150 kg
Hauteur	240 mm
Poids	1,72 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, lourde
Forme de la chape	Galbée
Couleur de la chape	Zingué bleu

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier
Bandage	Pneumatique, profil ligné
Roulement	Roulements rouleaux
Axe	axe de roue boulonné
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	115 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

ALPHA

3478DPR200P63

EAN 4031582439175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

