

STYLEA

5920UOI035P41 TFR

EAN 4031582399967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●●

Rezistență la coroziune ●●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Stylea
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	50 kg
Capacitate de încărcare statică	100 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	41 mm
Lățime totală	52 mm
Greutate totală	0,08 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	35 mm
Benză de rulare	11 mm

FURCA

Material	Poliamidă
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Raza de pivotare	37 mm
Interferență pivotantă	74 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă pătrată
Lungime placă	38 mm
Lățimea plăcii	38 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	28 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	28 mm
Diametru orificiu placă	4,4 mm