

DELTA

3648ITP160P63

EAN 4031582337396

Numéro de commande 00833578



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Delta
Type de boîtier	Roulette fixe
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	600 kg
Capacité de charge à 6 km/h	480 kg
Statique Capacité de charge	1200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	210 mm
Largeur totale	115 mm
Poids global	2,081 kg

ROUE

Matériau du corps	Aluminium
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	160 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Galbé, Renforcé
Couleur	Zingué bleu
Diamètre du dôme	115 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	137 mm
Largeur de plaque	115 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	105 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

DELTA

3648ITP160P63

EAN 4031582337396

Numéro de commande 00833578



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

