PRODUKTINFORMATION

KAPPA

9680ITP125P63 CL67

EAN 4031582315189



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Kappa
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	500 kg
Belastning ved 6 km/t	400 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1000 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	170 mm
Samlet bredde	110 mm
Samlet vægt	3,8 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Bred, Forstærket
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	48 mm
Udfaldsradius	112,5 mm
Udfaldsdiameter	225 mm
Lubrication nipple	1
Dome-diameter	111 mm

HJUL

Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	135 mm
Pladebredde	110 mm
Længde på pladehul (minimum)	75 mm
Længde på pladehul (maksimum)	80 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA


9680ITP125P63 CL67


EAN 4031582315189

Bestillingsnummer 00801570

Produkttegninger







© Copyright 2026 TENTE International GmbH