

# MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633

Rendelési szám 00005569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
	puha
Futófelület anyaga	Habosított poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Kerék színe	Fekete
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Tengely furat átmérője	8 mm
Kerékagy hossza	60 mm
Test szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (A)	70 Shore A

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Maxtech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,4 kg

# MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633

Rendelési szám 00005569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

