

ALPHA SMART STAINLESS

8370BOG100P30-13

EAN 4031582494181



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●○

Desgaste ●●●●●

Resistencia a la corrosión ●●●●●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Alpha smart stainless

Tipo Rueda giratoria Rueda

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 125 kg

Inoxidable ✓

Capacidad de carga estática 250 kg

Rango de temperatura (mínimo) -40 °C

Rango de temperatura (máximo) 280 °C

Altura total 128 mm

Ancho total 75 mm

Peso total 0,681 kg

ARO

Material del cuerpo Termorresistencia Plástico, resistente al calor

Material de la banda de rodadura Idéntico con cuerpo de Aro

Cojinete Arbusto de cojinete seco

Eje Enroscado con tuerca

Diámetro 100 mm

Ancho de Banda de rodadura 35 mm

Dureza de la Banda de rodadura (D) 90 Shore D

SOPORTE

Material Acero Inoxidable, pesado

Forma de Horquilla Forma Delgado

Rodamiento giratorio Dos carreras de bolas

Desplazamiento 35 mm

Radio de giro 85 mm

Interferencia de giro 170 mm

Diámetro del domo 75 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste Agujero para tornillo

Diámetro del agujero del Perno 13 mm