

LUMINA

A520YGI050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Lumina
Typ krytu	Otočné Kolečko
Elektrické vodivé	✓
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	61 mm
Celková šířka	55 mm
Celková hmotnost	0,1054 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu	Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	8 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyprpylen
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Radius otočení	51 mm
Otočné rušení	102 mm
Průměr otočné kamery	45 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep	11 mm

LUMINA

A520YGI050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

