

ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290
Bestelnummer 00030961

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, ge vulkaniseerd
Lagering	Rollager
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	34 mm
Diameter Asgat	12 mm
Naaflengte	44,4 mm
Breedte wielkern	34 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	63 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	160 kg
Statisch draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,245 kg

ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290
Bestelnummer 00030961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

