

## LINEA LIGHT

5925UAI065L51-10

EAN 4031582403886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Linea light                                         |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса |
| Стандартний                        | EN12528 — Меблеві колісні опори                     |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 60 kg                                               |
| Електропровідність                 | Ni                                                  |
| Нержавіюча сталь                   | Ni                                                  |
| Статичний Вантажопідйомність       | 120 kg                                              |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                              |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                                               |
| Загальна висота                    | 68 mm                                               |
| Загальна ширина                    | 46 mm                                               |
| Загальна вага                      | 0,11 kg                                             |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Матеріал корпусу    | Поліамід                    |
| Вила Форма          | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол    | Стрижень, обертання         |
| Радіус повороту     | 67 mm                       |
| Поворотне з'єднання | 134 mm                      |
| Діаметр ковпачка    | 23 mm                       |

## КОЛЕСО

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                               |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний                |
| Носіння                 | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Захист різьби           | Без різьби                             |
| Діаметр                 | 65 mm                                  |
| Протектор               | 13,9 mm                                |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A                        |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Тип налаштування                   | Глухий отвір для з'єднання B10 |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 10 mm                          |

Deutscher  
Konstruktor  
ClubHauptstadt  
InterzumiF  
Design  
Award

# LINEA LIGHT



5925UAI065L51-10

EAN 4031582403886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Deutscher  
Konstruktor  
Club



Нагорода  
Interzum



product  
design  
award

IF  
Дизайн  
Award