

LUMINA

R10-8X10 / 8

EAN 4031582351408



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Rezistență la coroziune



ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Lumina
Tip de carcasă	Accesoriu
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Înălțime totală	3,5 mm

ROATĂ

Axă	Rivrat
-----	--------

RACORD

Tip ajustare	Tijă filetată
Diametru Tijă	8 mm