

LUMINA

R10-8X10 / 8

EAN 4031582351408



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Lumina
Tip	Accesoriu
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Înălțime totală	3,5 mm

ROATĂ

Axă	Rivrat
-----	--------

RACORD

Tip ajustare	Tijă filetată
Diametru Tijă	8 mm