ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

GALEA

5077PJH125P60-90x70

EAN 4031582367904



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Galea
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	163 mm
Загальна вага	0,57 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Закрито
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Офсет (Зсув)	40 mm
Поворотне з’єднання	205 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	125 mm
Протектор	30 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	90 mm
Ширина тарілки	70 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	60 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	70 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	50 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	55 mm
Діаметр отвору планшета	8 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GALEA

5077PJH125P60-90x70

EAN 4031582367904

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Креслення продукту



© Copyright 2026 TENTE International GmbH