INFORMACE O PRODUKTU

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●●○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Compacta
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	25 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	50 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	28 mm
Stavební výška	20 mm
Celková hmotnost	0,02 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Hranatý
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Poloměr otáčení	20 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	25 mm
Šířka Běhoun	13 mm
Šířka středu kola	13 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	40 mm
Šířka plotny	17 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	30 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	30 mm
Průměr otvoru plotny	4,5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

Objednací číslo 00021131

Výkresy produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH