

ALPHA

3478PVJ200P63

EAN 4031582378009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●○○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Alpha |
| Type | Roulette fixe |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 205 kg |
| Capacité de charge statique | 410 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 240 mm |
| Poids | 2,476 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, noir |
| Roulement | Roulements rouleaux |
| Axe | axe de roue boulonné |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 200 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Dureté du bandage (A) | 85 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------|----------------------|
| Matériau | Tôle d'acier, lourde |
| Forme de la chape | Galbée |

FIXATION

| | |
|--|-----------------------|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine | 137 mm |
| Largeur de la platine | 115 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |

ALPHA

3478PVJ200P63

EAN 4031582378009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

