

DURATECH

TOP 082X98-Ø20 HL100

EAN 4031582322668



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

| | |
|--------|-----------|
| 롤 성능 | ● ● ● ● ● |
| 움직임 소음 | ● ● ○ ○ ○ |
| 내마모성 | ● ● ● ● ● |
| 부식방지 | ● ● ● ○ ○ |

핵심 속성

| | |
|----------------|-------------------|
| 제품명 | Duratech |
| 하우징 유형 | 휠 |
| 표준 | EN12533 - 고하중 캐스터 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 900 kg |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 720 kg |
| 적재 용량 정적 | 1800 kg |
| 온도 범위(최소) | -40 °C |
| 온도 범위(최대) | 80 °C |
| 전체 체중 | 0.584 kg |

휠

| | |
|------------|------------|
| 차체 재질 | 폴리아미드, 무거움 |
| 트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 휠 색상 | 내추럴 화이트 |
| 스레드 가드 | 스레드가드 없음 |
| 직경 | 82 mm |
| 트레드 폭 | 98 mm |
| 차축 홀 직경 | 20 mm |
| 허브 길이 | 100 mm |
| 차체 너비 | 98 mm |
| 트레드의 경도(D) | 75 Shore D |
| 베어링 유형 | 6204ZV |

DURATECH

TOP 082X98-Ø20 HL100

EAN 4031582322668



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

