

SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Rendelési szám 00030823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Supratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,156 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágy	Tűgörgős csapágy
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	34,9 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Rendelési szám 00030823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

