

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294
Bestelnummer 00800104



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Slijtage	○ ○ ○ ○ ○
Corrosiebestendigheid	○ ○ ○ ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	440 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	175 mm
Totale breedte	128 mm
Totaal gewicht	10,68 kg

WIEL

Lagering	Onbewerkte Naaf
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Breedte wielkern	35 mm

BEHUIZING

Offset	33 mm
Zwenk radius	100 mm
Draaicirkel	200 mm
Diameter koepel	130 mm

FITTING

Lengte plaat	145 mm
Breedte plaat	145 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	120 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	120 mm
Diameter plaatgat	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294
Bestelnummer 00800104



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

