

# MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323092

Номер замовлення 00029592



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## КОЛЕСО

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний |
| Носіння                 | Роликовий підшипник     |
| Колір Колесо            | Срібно-сірий (RAL7001)  |
| Захист різьби           | Без різьби              |
| Діаметр                 | 100 mm                  |
| Протектор               | 32 mm                   |
| Діаметр отвору Вісь     | 12 mm                   |
| Довжина хаба            | 44,4 mm                 |
| Ширина тіла             | 32 mm                   |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A         |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D         |

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стойкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Назва продукту                     | Maxtech                              |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортвальне обладнання |
| Обвантажопідйомність 4 км/год      | 150 kg                               |
| Статичний Вантажопідйомність       | 300 kg                               |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -25 °C                               |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C                                |
| Загальна вага                      | 0,212 kg                             |

# MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323092

Номер замовлення 00029592



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

