



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea
Type	Zwenkwiel met richtingsvastzetter
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	120 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch Draagvermogen	240 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	124 mm
Totale breedte	82 mm

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	32 mm
Zwenk radius	108 mm
Uitzwenking	216 mm
Diameter koepel	52 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisie kogellager, roestvrij
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	95 mm
Breedte plaat	70 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	50 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

LINEA

5941UAC100P51 RAL9002

EAN 4031582353181



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Duitse
OntwerpersClub



Interzum
Award



IF Design
Award