

LINEA

5941UAP100R05-28 RAL9002

EAN 4031582368741



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|--|
| Название продукта | Linea |
| Тип корпуса | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 120 kg |
| Грузоподъемность статическая | 240 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C |
| Общая высота | 120 mm |
| Общая ширина | 82 mm |
| Общий вес | 0,93 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 100 mm |
| Ширина Протектор | 20 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Материал | Полиамид |
| Форма Вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Поворотный узел | Прецизионный шариковый подшипник |
| Офсет (Смещение) | 32 mm |
| Радиус поворота | 108 mm |
| Поворотное соединение | 216 mm |
| Диаметр купола | 52 mm |

ФИТИНГ

| | |
|--------------|--------------------------|
| Тип фитинга | Цельный Стержень круглый |
| Диаметр Болт | 28 mm |
| Длина Болт | 40 mm |

Deutscher
Конструктор
ClubПремия
Interzum
AwardНаграда за
Дизайн IF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

