

AGILA

2477DIK075R07-Ø24-27

EAN 4031582325874



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	55 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	110 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	103 mm
Kopējais svars	0,54 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	24 mm
Pagrieziena rādiuss	80 mm
Grozāms savienojums	160 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Lokšņu tērauds
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gūltnis	Coni di sfere
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	75 mm
Protektora platums	25 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Sintētiskais paplašinātājs, apaļš
Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)	24 mm
Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais)	27 mm
Ieteikums	Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.

AGILA

2477DIK075R07-Ø24-27

EAN 4031582325874



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

