

LINEA LOW HEIGHT


5940UAP100P30-10 LH RAL7001

EAN 4031582373028

Objednávací číslo 00079953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●●

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea low height
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	103 mm
Stavební výška	73 mm
Celková hmotnost	0,44 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	20 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Vhodné pro	60_c_storage_temperature

UCHYCNÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchytení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva vidlice	Stříbrně šedá (RAL7001)
Vyosení	32 mm
Poloměr otáčení	88 mm
Průměr otáčení	176 mm
Poloměr otáčení	41 mm

MONTÁŽ

Typ uchytení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchytení	10 mm

Návrhář klub
DeutscherOcenění
Interzum
AwardOcenění IF
Design
Award

LINEA LOW HEIGHT




5940UAP100P30-10 LH RAL7001

EAN 4031582373028
Objednáací číslo 00079953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Návrhář klub
Deutscher



Ocenění
Interzum
Award



Ocenění IF
Design
Award