

DURATECH

TOP 082x66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ○ ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnesība pie 4 km/h	650 kg
Kravnesība pie 6 km/h	520 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	1300 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,46 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, smags
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	82 mm
Protektora platums	66 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	66 mm
Korpusa platums	66 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D
Gultņa veids	6204

DURATECH

TOP 082x66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042

Pasūtījuma numurs 00827823
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

