

NOVATECH

ITP 100X50-Ø20 HL60 CV

EAN 4031582377132

Número de comanda 00838828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●●○

El soroll del moviment ●●●○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Novatech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 450 kg

Tracidad de carga a 6 km/h 360 kg

Tracidad de carga estàtica 900 kg

Temperatura (mínim) -10 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 0,62 kg

RODA

Material corporal	Alumini
	convex
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	60 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

NOVATECH

ITP 100X50-Ø20 HL60 CV

EAN 4031582377132

Número de comanda 00838828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

